

製品安全データシート

作成日：2022年8月10日
第3版

1. 製品及び会社情報

製品名	極薄ニトリルゴム手袋 ブルー / ホワイト		
製品コード	GNGLV-NP- (SS~L) / GNGLV-NPW- (SS~L)		
会社名	株式会社ミスミ ファクトリーサプライ事業部		
住所	〒112-0004 東京都文京区後楽2丁目5-1		
電話番号	03-5805-7065	F A X 番号	03-5805-7419

2. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区分	混合物		
成分及び含有量	ニトリルゴム (ブタジエンアクリロニトリル共重合体)	95.0~98.0	
	硫黄(粉末)	0.5~2.5	
	酸化亜鉛	0.5~3.0	
	ZDBC (ジブチルジチオカーバメート亜鉛)	0.1~0.5	
	ZDEC (ジエチルジチオカーバメート亜鉛)	0.1~0.5	
	ニ酸化チタン	0.5~2.0	
	湿潤剤	0.1~0.2	

3. 危険有害性の要約

分類	分類基準に該当しない
物理的および化学的危険性	特になし

4. 応急措置

目に入った場合	通常は固体であるが、万が一目に入り傷を生じた場合は医師の診断を受ける。
皮膚に付着した場合	必要なし
飲み込んだ場合	直ちに吐き出させ、医師の診断を受ける。

5. 火災時の措置

消火剤	化学粉末消火剤、二酸化炭素
消火方法	安全靴、防護服、空気呼吸器及び保護メガネ等を着用する。
危険有害物質	焼却により刺激性ガスを発生するので吸入しないよう空気呼吸器等の防護処置をとること。

6. 漏出時の措置

漏出物の清掃	掃き集める等の掃除により排除する。
--------	-------------------

7. 取扱い及び保管上の注意

保管	特別な取扱いは必要ない。 直射日光を避け、換気の良い室温で保管する。
----	---------------------------------------

8. 暴露防止及び保護措置

設備対策	通常、局所排気装置は必要なし
保護具（目等）	通常は必要なし

9. 物理的及び化学的性質

外観等	柔らかい固体（手袋状）
蒸気圧	なし
臭気	ほとんど臭いを感じない。
揮発性	なし
沸点	なし
比重	情報なし
耐熱	80～100℃まで
溶解度（水）	溶解しない

10. 安定性及び反応性

安定性	常温での使用においては安定で反応性なし。
-----	----------------------

11. 有害性情報

製品の状態において	特別な問題なし
-----------	---------

12. 環境への影響

環境影響	特別な問題なし
------	---------

13. 廃棄上の注意

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従い、焼却又は埋め立て処理になるが、地方自治体の規制がある場合は、それに従うこと。
--

14. 輸送上の注意

包装の破損及び荷崩れの防止の措置を行うこと。

15. 適用法令

保管について	消防法における指定可燃物（合成樹脂類指定数量：3000Kg 以上）
廃棄について	廃棄物の処理及び清掃に関する法律（産業廃棄物、廃プラスチック類）

No.

16. その他の情報（記載内容について）

- * 本件はJIS Z7250に準じて作成しております。
- * 記載内容は現時点で入手できる情報に基づいて作成していますが、安全性を十分に保証するものではありません。内容は法令の改正或いは新しい知見により改訂される場合があります。
- * 注意事項は、通常の取り扱いについて記載しておりますので、特別な取り扱いにおける安全の確保は、用途・用法に適した方法でお願いします。

以上