



安全技术说明书 根据 GB/T 16483-2008

第 1 页 共 8 页

565 JAPAN

安全技术说明书编号：153649

V001.10

修订：16.09.2020

发布日期：06.05.2022

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：565 JAPAN

推荐用途：厌氧密封胶

制造商/进口商/分销商代表公司

汉高粘合剂科技（上海）有限公司
中国（上海）自由贸易试验区张衡路928号2B（即1幢）105室
201204 中国上海市浦东新区

中国

电话：+86-21-2891 8000

传真：+86-21-2891 5137

电子邮件：ap-ua-psra.china@henkel.com

生效日期：16.09.2020

应急信息：应急电话：+86 21 2891 8311（24小时）。

第二部分 危险性概述

物质或混合物的分类根据 GB 13690-2009（化学品分类和危险性公示通则）：

| 危险分类 | 危险类别 | 靶器官 |
|------------------|-------|-------|
| 严重眼损伤/眼刺激 | 类别 2A | |
| 特异性靶器官系统毒性 一次性接触 | 类别 3 | 呼吸道刺激 |
| 急性危害水生环境 | 类别 3 | |
| 对水生环境有慢性危害 | 类别 3 | |

标签要素根据 GB 15258-2009（化学品安全标签编写规定）：

象形图



信号词：

警告

| | |
|---------------|--|
| 危险性说明: | H319 造成严重眼刺激。 H335 可能引起呼吸道刺激。 H412 对水生生物有害并具有长期持续影响。 |
| 预防措施: | P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。 P264 处理后要彻底洗手 P271 只能在室外或通风良好之处使用。 P273 避免释放到环境中。 P280 穿戴眼睛防护/面部防护用品。 |
| 事故响应: | P304+P340+P312 如吸入: 将受害人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适的休息姿势。 呼叫中毒控制中心或就医 P305+P351+P338 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。 P337+P313 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。 |
| 安全储存: | P403+P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。 P405 存放处须加锁。 |
| 废弃处置: | P501 在适合的处置和废弃设施内, 按照可用的法律法规要求, 以及废弃时的产品特性, 废弃处置内容物/容器。 |

第三部分 成分/组成信息

成分信息: 混合物
根据 GB 13690-2009 公布的有害物质:

| 有害物成分 CAS-No. | 含量 | GHS 分类 |
|----------------------------|-------------------|---|
| 1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢 80-15-9 | 1- < 2.5 % | 易燃液体 4 H227 有机过氧化物 E H242 急性毒性 4; 经口 H302 急性毒性 3; 吸入 H331 急性毒性 4; 皮肤 H312 皮肤腐蚀/刺激 1B H314 特异性靶器官系统毒性 - 反复接触 2 H373 急性危害水生环境 2 H401 对水生环境有慢性危害 2 H411 |
| 1,4-萘醌 130-15-4 | 0.0025- < 0.025 % | 急性毒性 3; 经口 H301 急性毒性 1; 吸入 H330 皮肤腐蚀/刺激 2; 皮肤 H315 严重眼损伤/眼刺激 2A H319 皮肤敏化作用 1 H317 急性危害水生环境 1 H400 对水生环境有慢性危害 1 H410 |

只有那些根据 GB13690-2009 分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明 (H 词组) 代号的全文请参考第 16 部分“其他信息”。

第四部分 急救措施

- 皮肤接触:** 用水冲洗皮肤。
万一有不利健康影响, 咨询医生。
- 眼睛接触:** 用大量水冲洗眼睛至少5分钟, 如果刺激反应持续, 就医。
- 吸入:** 由于产品的挥发性较小, 不会成为问题。但如果感觉不适, 将患者移至新鲜空气处。
- 食入:** 漱口, 给饮1~2杯水, 不得催吐。
万一有不利健康影响, 咨询医生。

第五部分 消防措施

- 有害燃烧产物:** 碳氧化物、氮氧化物、刺激性有机蒸气。
- 灭火剂:** 泡沫, 灭火干粉, 二氧化碳
- 灭火方法:** 万一着火, 用雾状水保持容器冷却。
- 灭火注意事项:** 消防员必需佩戴带正压的自给式呼吸设备 (SCBA)。

第六部分 泄漏应急处理

- 应急处理:** 确保足够的通风。
不得使产品排入下水道。
- 消除方法:** 泄漏量小时, 用纸、毛巾擦去, 并置于容器中待进一步处置。
泄漏量大时, 使用惰性材料吸收, 保存于密闭的容器中, 待进一步处理。

第七部分 操作处置与储存

- 操作注意事项:** 仅在通风良好的场所使用。
应穿戴手套及安全护目镜。
避免长时间或频繁与皮肤接触, 使发生过敏反应的风险最小化。
避免与皮肤和眼睛接触。
参见第8部分的建议。
- 储存注意事项:** 请参阅技术数据表

第八部分 接触控制和个体防护

| 有害物成分 | 国家标准 GBZ 2.1-2019 | ACGIH | NIOSH | OSHA |
|-------|-----------------------------|--------------------------|-------|------|
| 二氧化钛 | 8 mg/m ³ TWA 总粉尘 | 10 mg/m ³ TWA | | 无 |

工程控制: 没有提出具体的通风要求，但如果空气中的浓度高于职业接触限值时，仍要求采用强制通风方式。

呼吸系统防护: 仅在通风良好的场所使用。
如在通风不良的场所内使用本品，应配戴经认证的带有有机蒸气过滤功能的呼吸器或面罩。
过滤器类型：A


眼睛防护: 戴防护眼镜。

身体防护: 穿戴适当的防护服。

手防护: 防化学手套（EN374）。对短期接触或溅射情况（推荐：防护系数最少2级，按照EN374相应的渗透时间大于30分钟）：腈橡胶（NBR；>=0.4 mm厚度）。对较长的，直接接触（推荐：防护系数为6级，按照EN374相应的渗透时间大于480分钟）：腈橡胶（NBR；>=0.4 mm厚度）。信息来自于文献资料以及手套制造商提供的资料，或按照相似物质进行类推得出的。请注意在实际工作中，防护手套的工作寿命可能显著的缩短，低于EN374所确定的渗透时间。这是由于多种影响因素（如温度）确定的结果。如果有磨损和破缝，应更换手套。

其他防护： 个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准，《中华人民共和国职业病防治法》，《个体防护设备选用规范》（GB/T 11651-2008）。
应遵守良好的工业操作规范

推荐使用个人防护设备的象形图:



第九部分 理化特性

| | | | |
|----------------|--|--------------|------------------------|
| 性状: | 固体 | 外观: | 白色的 |
| 蒸发率: | 无资料 | 气味: | 轻度 |
| pH 值: | 不适用 | 熔点 (°C): | 无资料 |
| 沸点 (°C): | > 149 °C (> 300.2 ° F) | 密度: | 1.1 g/cm ³ |
| 相对蒸气密度 (空气=1): | 无资料 | 饱和蒸气压 (kPa): | 无资料 |
| 闪点 (°C): | > 93.3 °C (> 199.94 ° F) | 引燃温度 (°C): | 无资料 |
| 爆炸下限% (V/V): | 无资料 | 爆炸上限% (V/V): | 无资料 |
| 水中溶解度 | 微溶 | 粘度: | 55,000 - 120,000 mPa.s |
| 自燃温度: | 无资料 | 可燃性: | 无资料 |
| 辛醇/水分配系数: | 无资料 | 分解温度: | 无资料 |
| VOC: | 本体型胶粘剂 丙烯酸酯类 装配业 < 80 g/kg, GB 33372-2020 胶粘剂挥发性有机化合物限量 | | |

第十部分 稳定性和反应性

避免接触的条件: 正常储存和使用条件下保持稳定。
禁配物: 强氧化剂。
分解产物: 碳氧化物。
聚合危害: 不会发生。

第十一部分 毒理学信息

毒理信息:
无实验室动物测试数据。

经口毒性:
急性毒性估计值 :> 5,000 mg/kg
测试方法: 计算方法

吸入毒性:
急性毒性估计值 :> 10 mg/l
接触时间: 4 h
测试环境: 粉尘和喷雾
测试方法: 计算方法

经皮毒性:
急性毒性估计值 :> 5,000 mg/kg
测试方法: 计算方法

其它信息:
无资料

急性毒性:

| 有害物成分 CAS-No. | 数值类型 | 值 | 接触途径 | 接触时间 | 生物种类 | 测试方法 |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------|------|------|------------------------|
| 1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢 80-15-9 | LD50 | 382 mg/kg | 经口 | | 大鼠 | 其他准则: 其他准则: 专业判断 |
| | LD50 急性毒性 估计值 | 530 - 1,060 mg/kg 1,100 mg/kg | 经皮 经皮 | | 大鼠 | |
| 1,4-萘醌 130-15-4 | LD50 | 190 mg/kg | 经口 | | 大鼠 | 未规定 |

皮肤腐蚀/刺激:

| 有害物成分 CAS-No. | 结果 | 接触时间 | 生物种类 | 测试方法 |
|----------------------------|-----|------|------|--------|
| 1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢 80-15-9 | 腐蚀性 | | 家兔 | 眼刺激性试验 |

微生物细胞突变:

| 有害物成分 CAS-No. | 结果 | 研究方法 | 代谢作用/接触时间 | 生物种类 | 测试方法 |
|----------------------------|-----|--|-----------|------|-------------------------------|
| 1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢 80-15-9 | 阳性的 | bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test) | 没有 | | 世界经济合作与发展组织 准则 471 (细菌回复突变试验) |
| 1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢 80-15-9 | 阴性的 | 表皮的 | | 小鼠 | 未规定 |

重复剂量毒性:

| 有害物成分 CAS-No. | 结果 | 接触途径 | 接触时间/处理频率 | 生物种类 | 测试方法 |
|----------------------------|----|--------|------------|------|------|
| 1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢 80-15-9 | | 吸入: 烟雾 | 6 h/d5 d/w | 大鼠 | 未规定 |

第十二部分 生态学信息

生态信息:

禁止排入下水道、地表水、地下水。

生态毒性:

无资料。

其他危害效应:

无资料

毒性:

| 有害物成分 CAS-No. | 数值类型 | 值 | 急性毒性研究 | 接触时间 | 生物种类 | 测试方法 |
|----------------------------|-------|------------|----------|--------|---------|---------------------------------|
| 1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢 80-15-9 | LC50 | 3.9 mg/l | 鱼类 | 96 h | 虹鳟 | 世界经济合作与发展组织 准则 203 (鱼类, 急性毒性试验) |
| 1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢 80-15-9 | EC50 | 18 mg/l | Daphnia | 48 h | 大型蚤 | 世界经济合作与发展组织 准则 202 (蚤类急性活动抑制试验) |
| 1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢 80-15-9 | ErC50 | 3.1 mg/l | Algae | 72 h | 近头状伪蹄形藻 | 世界经济合作与发展组织 准则 201 (藻类, 生长抑制试验) |
| 1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢 80-15-9 | EC10 | 70 mg/l | Bacteria | 30 min | | 未规定 |
| 1,4-萘醌 130-15-4 | EC50 | 0.011 mg/l | Algae | 72 h | 杜氏藻 | 世界经济合作与发展组织 准则 201 (藻类, 生长抑制试验) |

持久性和降解性:

| 有害物成分 CAS-No. | 结果 | 接触途径 | 降解性 | 测试方法 |
|------------------|----|------|-----|------|
|------------------|----|------|-----|------|

| | | | | |
|----------------------------|---------|-----|----------|--|
| 1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢 80-15-9 | | 无数据 | 0 % | 世界经济合作与发展组织 准则 301 B (快速生物降解性: CO2 产生试验) |
| 1,4-萘醌 130-15-4 | 不容易生物降解 | 无数据 | 0 - 60 % | OECD 301 A - F |

生物富集/土壤中迁移性:

| 有害物成分 CAS-No. | LogPow | 生物富集因子 | 接触时间 | 生物种类 | 温度 | 测试方法 |
|----------------------------|--------|--------|------|------|----|------------------------------------|
| 1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢 80-15-9 | | 9.1 | | 计算 | | 世界经济合作与发展组织 准则 305 (生物浓缩: 流水式鱼类试验) |
| 1-甲基-1-苯基乙基过氧化氢 80-15-9 | 2.16 | | | | | 未规定 |
| 1,4-萘醌 130-15-4 | 1.71 | | | | | 未规定 |

第十三部分 废弃处置

产品处置: 根据当地及国家法规进行废弃处置。

污染包装处置: 使用后, 含有残留物的试管、罐头、瓶子应作为化学污染废物, 在指定的废物处理场所废弃处置。

第十四部分 运输信息

危险货物道路运输规则:
不属危险货物。

海运IMDG分类:
不属危险货物。

空运IATA分类:
不属危险货物。

运输注意事项: 交通运输需组照当地或者国家法规。确保容器不泄漏, 坍塌, 或在运输时被损坏。

第十五部分 法规信息

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定:
《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过, 2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订通过);
《中华人民共和国职业病防治法》(2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过, 2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第四次修正);
《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过, 2014年4月24日中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订通过);
《危险化学品安全管理条例》(2013年12月4日国务院第32次常务会议通过);
《安全生产许可证条例》(2014年7月29日国务院第54次常务会议通过)。

第十六部分 其他信息

填表时间: 06. 05. 2022
填表部门: 中国区产品安全和法规事务

免责声明: 该安全技术说明书仅依照中国的法律法规要求编写。它提供了该化学品在安全、健康和环境保护等方面的信息，推荐了防护措施和紧急情况下的应对措施。本文中所含的信息不保证任何其它的产品特性。对于任何其它管辖区或国家的基本法律及出口法律的合规要求，不提供任何的保证。请在出口前确认该安全技术说明书提供的信息是否符合贸易双方所在管辖区的基本法律或其它法律要求。请联系汉高产品安全和法规事务部门获得额外帮助。本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求的角度描述产品，不承担任何其他特性。本文中所含的各种数据仅供参考，并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无法控制的方法得到的结果，汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的生产方法上，及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此，汉高公司明确声明对所有因销售汉高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题，包括针对某一特殊用途的可商品化和适用性的问题，均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

其他: **第三部分词组代号解释如下:**

H227 可燃液体。
H242 遇热可能起火。
H301 吞咽会中毒。
H302 吞咽有害。
H312 皮肤接触有害
H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。
H315 造成皮肤刺激。
H317 可能导致皮肤过敏反应
H319 造成严重眼刺激。
H330 吸入致命。
H331 吸入会中毒。
H373 长期或重复接触可能对器官造成伤害。
H400 对水生生物毒性极大。
H401 对水生生物有毒。
H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。