

# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



## Krytox™ GPL 106 润滑油

|      |            |               |                    |
|------|------------|---------------|--------------------|
| 版本   | 修订日期:      | SDS 编号:       | 前次修订日期: 2022/04/12 |
| 1.10 | 2022/09/13 | 1745506-00011 | 最初编制日期: 2017/06/14 |

### 1. 化学品及企业标识

产品名称 : Krytox™ GPL 106 润滑油

SDS-Identcode : 130000024219

#### 制造商或供应商信息

制造商或供应商名称 : 科慕化学(上海)有限公司

地址 : 中国上海市浦东新区 樱花路 868 号建工大唐国际广场 9 楼, 201204

电话号码 : 86 400 8056 528

应急咨询电话 : 86 532 8388 9090

电子邮件地址 : SDS.ChinaPSR@chemours.com

传真 : 86 21 2612 0862

#### 推荐用途和限制用途

推荐用途 : 润滑剂

限制用途 : 只用于工业用途。  
不能将 Chemours™ 的材料用于或转售涉及植入人体或与体液或人体组织接触的医疗应用, 除非销售商在涵盖这些应用的书面文件中同意。进一步的信息, 可以与科慕的业务代表联系。

### 2. 危险性概述

#### 紧急情况概述

|       |        |
|-------|--------|
| 外观与性状 | : 粘性液体 |
| 颜色    | : 无色   |
| 气味    | : 无臭   |

非危险物质或混合物。

#### GHS 危险性类别

非危险物质或混合物。

#### GHS 标签要素

非危险物质或混合物。

# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



## Krytox™ GPL 106 润滑油

|      |            |               |                    |
|------|------------|---------------|--------------------|
| 版本   | 修订日期:      | SDS 编号:       | 前次修订日期: 2022/04/12 |
| 1.10 | 2022/09/13 | 1745506-00011 | 最初编制日期: 2017/06/14 |

### 物理和化学危险

根据现有信息无需进行分类。

### 健康危害

根据现有信息无需进行分类。

### 环境危害

根据现有信息无需进行分类。

### GHS 未包括的其他危害

含氟塑料的热分解蒸汽会对人体引起像流感症状的发烧，特别是吸食了受污染的烟草。

## 3. 成分/组成信息

|                  |   |         |
|------------------|---|---------|
| 物质/混合物           | : | 物质      |
| 化学品名称或通用名        | : | PFPE 流体 |
| 化学文摘登记号(CAS No.) | : | 专有成分    |

### 组分

不含有害成分

## 4. 急救措施

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| 吸入          | : | 如吸入，移至新鲜空气处。<br>如有症状，就医。  |
| 皮肤接触        | : | 谨慎起见用水和肥皂清洗。<br>如有症状，就医。  |
| 眼睛接触        | : | 谨慎起见用水冲洗眼睛。<br>如果刺激发生并持续，就医。  |
| 食入          | : | 如吞咽：不要引吐。<br>如有症状，就医。<br>用水彻底漱口。  |
| 最重要的症状和健康影响 | : | 吸入会引发下列症状：<br>聚合物烟雾热<br>皮肤接触会引发下列症状：<br>发红<br>眼睛接触可能会引起以下症状<br>视力模糊<br>不适<br>流泪<br>吸入会引发下列症状：<br>刺激 |

# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



## Krytox™ GPL 106 润滑油

|      |            |               |                    |
|------|------------|---------------|--------------------|
| 版本   | 修订日期:      | SDS 编号:       | 前次修订日期: 2022/04/12 |
| 1.10 | 2022/09/13 | 1745506-00011 | 最初编制日期: 2017/06/14 |

呼吸短促

对保护施救者的忠告 : 对于急救员, 不需要特定的预防措施。

对医生的特别提示 : 对症辅助治疗。

### 5. 消防措施

灭火方法及灭火剂 : 不适用  
不会燃烧

不合适的灭火剂 : 不适用  
不会燃烧

特别危险性 : 接触燃烧产物可能会对健康有害。

有害燃烧产物 : 氟化氢  
羰基氟化物  
有潜在毒性的氟化合物  
雾化颗粒  
碳氧化物

特殊灭火方法 : 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。  
喷水冷却未打开的容器。  
在安全的情况下, 移出未损坏的容器。  
撤离现场。

消防人员的特殊保护装备 : 如有必要, 佩戴自给式呼吸器进行消防作业。  
使用个人防护装备。

### 6. 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应  
急处置程序 : 遵循安全处置建议(参见第 7 节)和个人防护装备建议(参见第 8 节)。

环境保护措施 : 避免释放到环境中。  
如能确保安全, 可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。  
防止大范围的扩散(例如: 用围挡或用油栏)。  
保留并处置受污染的洗涤水。  
如果无法围堵严重的溢出, 应通报当地主管当局。

泄漏化学品的收容、清除方法  
及所使用的处置材料 : 用惰性材料吸收。  
对于大量溢漏来说, 进行围堵或采用其他恰当的防漏措施以免  
材料扩散。如果可以用泵抽排被围堵的材料, 则应将回收的材  
料存放在合适的容器中。  
用适当的吸收剂清理残留的溢漏材料。  
地方或国家法规可能适用于这种材料的释放和处置, 以及清理

## Krytox™ GPL 106 润滑油

版本 1.10      修订日期: 2022/09/13      SDS 编号: 1745506-00011      前次修订日期: 2022/04/12  
最初编制日期: 2017/06/14

排放物时使用的材料和物品。您需要自行判定适用的法规。  
本 SDS 的第 13 部分和第 15 部分给出了特定地方或国家要求的相关信息。

### 7. 操作处置与储存

#### 操作处置

技术措施 : 请参阅“接触控制/个体防护”部分的工程控制。

局部或全面通风 : 只能在足够通风的条件下使用。

安全处置注意事项 : 不要吸入分解产物。

基于工作场所暴露评估的结果, 按照良好的工业卫生和安全做法进行处理  
小心防止溢出、浪费并尽量防止将其排放到环境中。

防止接触禁配物 : 无。

#### 储存

安全储存条件 : 存放在有适当标识的容器内。  
按国家特定法规要求贮存。

禁配物 : 与其它产品贮存在一起时无特殊的限制。

有关储存稳定性的更多信息 : 按指导方法贮存和使用不会产生分解。

包装材料 : 不适合的材料: 未见报道。

### 8. 接触控制和个体防护

#### 危害组成及职业接触限值

不含有职业接触限值的物质。

#### 分解产物的职业接触限值

| 组分                | 化学文摘登记号 (CAS No.) | 数值的类型 (接触形式) | 控制参数 / 容许浓度                | 依据     |
|-------------------|-------------------|--------------|----------------------------|--------|
| Hydrogen fluoride | 7664-39-3         | MAC          | 2 mg/m <sup>3</sup><br>(氟) | CN OEL |
|                   |                   | TWA          | 0.5 ppm<br>(氟)             | ACGIH  |
|                   |                   | C            | 2 ppm<br>(氟)               | ACGIH  |
| 碳酰氟               | 353-50-4          | PC-TWA       | 5 mg/m <sup>3</sup>        | CN OEL |

## Krytox™ GPL 106 润滑油

版本 1.10      修订日期: 2022/09/13      SDS 编号: 1745506-00011      前次修订日期: 2022/04/12  
最初编制日期: 2017/06/14

|      |          |         |                          |        |
|------|----------|---------|--------------------------|--------|
|      |          | PC-STEL | 10 mg/m <sup>3</sup>     | CN OEL |
|      |          | TWA     | 2 ppm                    | ACGIH  |
|      |          | STEL    | 5 ppm                    | ACGIH  |
| 二氧化碳 | 124-38-9 | PC-TWA  | 9,000 mg/m <sup>3</sup>  | CN OEL |
|      |          | PC-STEL | 18,000 mg/m <sup>3</sup> | CN OEL |
|      |          | TWA     | 5,000 ppm                | ACGIH  |
|      |          | STEL    | 30,000 ppm               | ACGIH  |
| 一氧化碳 | 630-08-0 | PC-TWA  | 20 mg/m <sup>3</sup>     | CN OEL |
|      |          | PC-STEL | 30 mg/m <sup>3</sup>     | CN OEL |
|      |          | MAC     | 20 mg/m <sup>3</sup>     | CN OEL |
|      |          | MAC     | 15 mg/m <sup>3</sup>     | CN OEL |
|      |          | TWA     | 25 ppm                   | ACGIH  |

**工程控制** : 加工可形成危险品化合物 (见第 10 节)。  
确保足够的通风, 特别在封闭区域内。  
尽可能降低工作场所的接触浓度。

### 个体防护装备

**呼吸系统防护** : 如果没有足够的局部排气通风, 或者暴露评估显示暴露量超过推荐指南的规定值, 则使用呼吸保护。

**过滤器类型** : 综合酸性气体或蒸气及有机蒸气类型

**眼面防护** : 穿戴下列个人防护装备:  
安全眼镜

**皮肤和身体防护** : 皮肤接触后要洗净。

**手防护**

**备注** : 休息前及工作结束时洗手。

**卫生措施** : 如果在典型使用过程中可能接触化学品, 请在工作场所附近提供眼睛冲洗系统和安全浴室。  
使用时, 严禁饮食及吸烟。  
沾染的衣服清洗后方可重新使用。

## 9. 理化特性

**外观与性状** : 粘性液体

**颜色** : 无色

# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



## Krytox™ GPL 106 润滑油

|      |            |               |                    |
|------|------------|---------------|--------------------|
| 版本   | 修订日期:      | SDS 编号:       | 前次修订日期: 2022/04/12 |
| 1.10 | 2022/09/13 | 1745506-00011 | 最初编制日期: 2017/06/14 |

---

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| 气味          | : 无臭                                |
| 气味阈值        | : 无数据资料                             |
| pH 值        | : 7                                 |
| 熔点/凝固点      | : 无数据资料                             |
| 初沸点和沸程      | : 无数据资料                             |
| 闪点          | : 方法: Pensky-Martens 闭杯闪点测试法<br>无闪火 |
| 蒸发速率        | : 无数据资料                             |
| 易燃性(固体, 气体) | : 不适用                               |
| 易燃性(液体)     | : 不会燃烧                              |
| 爆炸上限 / 易燃上限 | : 无数据资料                             |
| 爆炸下限 / 易燃下限 | : 无数据资料                             |
| 蒸气压         | : 无数据资料                             |
| 蒸气密度        | : 无数据资料                             |
| 密度/相对密度     | : 1.86 - 1.91 (24 ° C)              |
| 溶解性         |                                     |
| 水溶性         | : 不溶                                |
| 正辛醇/水分配系数   | : 无数据资料                             |
| 自燃温度        | : 无数据资料                             |
| 分解温度        | : 350 ° C                           |
| 黏度          |                                     |
| 运动黏度        | : 无数据资料                             |
| 爆炸特性        | : 无爆炸性                              |
| 氧化性         | : 此物质或混合物不被分类为氧化剂。                  |
| 粒径          | : 不适用                               |

## Krytox™ GPL 106 润滑油

|      |            |               |                    |
|------|------------|---------------|--------------------|
| 版本   | 修订日期:      | SDS 编号:       | 前次修订日期: 2022/04/12 |
| 1.10 | 2022/09/13 | 1745506-00011 | 最初编制日期: 2017/06/14 |

---

### 10. 稳定性和反应性

反应性 : 未被分类为反应性危害。

稳定性 : 正常条件下稳定。

危险反应 : 在高温下, 会形成有害的分解产物。

应避免的条件 : 未见报道。

禁配物 : 无。

#### 危险的分解产物

热分解 : Hydrogen fluoride  
碳酰氟  
二氧化碳  
一氧化碳

---

### 11. 毒理学信息

接触途径 : 吸入  
皮肤接触  
食入  
眼睛接触

#### 急性毒性

根据现有信息无需进行分类。

#### 皮肤腐蚀/刺激

根据现有信息无需进行分类。

#### 严重眼睛损伤/眼刺激

根据现有信息无需进行分类。

#### 呼吸或皮肤过敏

#### 皮肤过敏

根据现有信息无需进行分类。

#### 呼吸过敏

根据现有信息无需进行分类。

#### 生殖细胞致突变性

根据现有信息无需进行分类。

#### 致癌性

根据现有信息无需进行分类。

## Krytox™ GPL 106 润滑油

|      |            |               |                    |
|------|------------|---------------|--------------------|
| 版本   | 修订日期:      | SDS 编号:       | 前次修订日期: 2022/04/12 |
| 1.10 | 2022/09/13 | 1745506-00011 | 最初编制日期: 2017/06/14 |

---

### 生殖毒性

根据现有信息无需进行分类。

### 特异性靶器官系统毒性- 一次接触

根据现有信息无需进行分类。

### 特异性靶器官系统毒性- 反复接触

根据现有信息无需进行分类。

### 吸入危害

根据现有信息无需进行分类。

---

## 12. 生态学信息

### 生态毒性

无数据资料

### 持久性和降解性

无数据资料

### 生物蓄积潜力

无数据资料

### 土壤中的迁移性

无数据资料

### 其他环境有害作用

无数据资料

---

## 13. 废弃处置

### 处置方法

废弃化学品 : 按当地法规处理。

污染包装物 : 应将空容器送至许可的废弃物处理场所循环利用或处置。  
如无另外要求: 按未使用产品处理。

---

## 14. 运输信息

### 国际法规

#### 陆运 (UNRTDG)

|         |       |
|---------|-------|
| 联合国编号   | : 不适用 |
| 联合国运输名称 | : 不适用 |
| 类别      | : 不适用 |
| 次要危险性   | : 不适用 |
| 包装类别    | : 不适用 |
| 标签      | : 不适用 |

---



# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



## Krytox™ GPL 106 润滑油

|      |            |               |                    |
|------|------------|---------------|--------------------|
| 版本   | 修订日期:      | SDS 编号:       | 前次修订日期: 2022/04/12 |
| 1.10 | 2022/09/13 | 1745506-00011 | 最初编制日期: 2017/06/14 |

### 空运 (IATA-DGR)

|             |       |
|-------------|-------|
| UN/ID 编号    | : 不适用 |
| 联合国运输名称     | : 不适用 |
| 类别          | : 不适用 |
| 次要危险性       | : 不适用 |
| 包装类别        | : 不适用 |
| 标签          | : 不适用 |
| 包装说明 (货运飞机) | : 不适用 |
| 包装说明 (客运飞机) | : 不适用 |

### 海运 (IMDG-Code)

|             |       |
|-------------|-------|
| 联合国编号       | : 不适用 |
| 联合国运输名称     | : 不适用 |
| 类别          | : 不适用 |
| 次要危险性       | : 不适用 |
| 包装类别        | : 不适用 |
| 标签          | : 不适用 |
| EmS 表号      | : 不适用 |
| 海洋污染物 (是/否) | : 不适用 |

### 按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则

不适用于供应的产品。

### 国内法规

#### GB 6944/12268

|         |       |
|---------|-------|
| 联合国编号   | : 不适用 |
| 联合国运输名称 | : 不适用 |
| 类别      | : 不适用 |
| 次要危险性   | : 不适用 |
| 包装类别    | : 不适用 |
| 标签      | : 不适用 |

### 特殊防范措施

不适用

## 15. 法规信息

### 适用法规

## 16. 其他信息

|      |  |
|------|--|
| 修订日期 | : 2022/09/13   |
| 其他信息 | : Krytox™ 及其相关标识是 The Chemours Company FC, LLC 的商标或其版权。<br>Chemours™ 及其标识是科慕公司的商标。<br>使用前请阅读科慕的安全信息。 |

# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



## Krytox™ GPL 106 润滑油

|      |            |               |                    |
|------|------------|---------------|--------------------|
| 版本   | 修订日期:      | SDS 编号:       | 前次修订日期: 2022/04/12 |
| 1.10 | 2022/09/13 | 1745506-00011 | 最初编制日期: 2017/06/14 |

如需更多信息, 请联系当地科慕办公室或指定经销商。

### 其他信息

参考文献 : 内部技术数据, 数据来源于原料 SDS、OECD eChem 门户网站搜索结果, 以及欧洲化学品管理局, <http://echa.europa.eu/>

日期格式 : 年/月/日

### 缩略语和首字母缩写

ACGIH : 美国政府工业卫生学家会议 (ACGIH) 之阈值 (TLV)  
CN OEL : 工作场所所有害因素职业接触限值 - 化学有害因素

ACGIH / TWA : 8 小时, 时间加权平均值  
ACGIH / STEL : 短期暴露限制  
ACGIH / C : 上限  
CN OEL / PC-TWA : 时间加权平均容许浓度  
CN OEL / PC-STEL : 短时间接触容许浓度  
CN OEL / MAC : 最高容许浓度

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; EC<sub>x</sub> - 引起 x%效应的浓度; EL<sub>x</sub> - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErC<sub>x</sub> - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC50 - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全和健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC50 - 测试人群半数致死浓度; LD50 - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清单; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

### 免责声明

据我们所知及确信, 本安全技术说明书 (SDS) 于发布之日提供的信息均准确无误。此信息只用作安全操作、使用、加工、存储、运输、处置和发布的指南, 不代表任何类型的保证书或质量说明书。除文本规定外, 此表提供的信息只与本 SDS 顶部确定的特定材料有关, 当 SDS 中的材料与任何其他材料混合使用或用于任何流程时, 此表的信息将无效。材料用户应审查在特定环境下所需使用的操作、使用、加工和存储方式相关的信息和建议, 包括用户最终产品 SDS 材料的适用性评估 (如适用)。

# 化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制



## Krytox™ GPL 106 润滑油

|      |            |               |                    |
|------|------------|---------------|--------------------|
| 版本   | 修订日期:      | SDS 编号:       | 前次修订日期: 2022/04/12 |
| 1.10 | 2022/09/13 | 1745506-00011 | 最初编制日期: 2017/06/14 |

---

CN / ZH